

Шумозаглушител U-1/2-B-NPT

Номер на част: 12741

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|--|--|
| Монтажно положение | произволно |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | 0 МРа...1 МРа 0 бар...10 бар 0 psi...145 psi |
| Дебит спрямо атмосфера | 6500 l/min |
| Работен флуид | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна работа в омаслено състояние |
| Клас на устойчивост на корозия КВК | 1 - ниска опасност от корозия |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ниво на звуково налягане | 80 dB(A) |
| Температура на околната среда | -10 °C...70 °C |
| Тегло на продукта | 75 g |
| Пневматична връзка | 1/2 NPT |
| Материал на демпферната вложка | PE |
| Материал резбова шийка | Алуминий |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |
| Материал на тялото | Алуминий |