

# Ъглов щекер SIE-WD-TR

Номер на част: 12956

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Съответства на стандарта	EN 61076-2-101 EN 61984
Начин на закрепване	с холендрова гайка
Тегло на продукта	13 g
Електрическо присъединяване	4-полюсно Куплунг ъглов/клема с винт M12x1
Кодиране на щекера	A
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...250 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...250 V
Допустим ток при 40°C	4 A
Устойчивост на импулсно напрежение	2.5 kV
Допустим диаметър на кабела	4 mm...6 mm
Сечение на връзката	0.25 mm <sup>2</sup> ...0.75 mm <sup>2</sup>
Клас защита	IP67
Температура на околната среда	-25 °C...85 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Материал на тялото	POLYAMID
Цвят на тялото	прозрачен
Материал на холендровата гайка	POLYAMID
Материал на уплътненията	CR FPM
Материал щекерни контакти	Месинг Бял бронз с покритие