



# Плосък цилиндър EZH-1,5/6,5-10

Номер на част: 13009

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	10 mm
Ø на буталото	3 mm еквивалентен диаметър
Демпфериране	без демпфериране
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Конструктивна структура	Бутало правоъгълен бутален прът
Разпознаване на позиция	без
Защита срещу превъртане/водач	правоъгълен бутален прът
Работно налягане	0.3 МРа...0.6 МРа 3 бар...6 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Теоретична сила при 0,6 МРа (6 bar, 87 psi), ход напред	3.8 Б
Теоретична мин. възвратна сила на пружината	1 Б
Теоретична макс. възвратна сила на пружината	1.7 Б
Тегло на продукта	4 g
Начин на закрепване	с напречен отвор
Пневматична връзка	Нипел щекерен PK-3
Материал на капака	Алуминий
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминий
Материал на буталния прът	Подсилен с POLYAMID