


Адаптерна плоча VABA-S6-7-S2-3-P-G1

Специф. Номер: 1302079
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2026. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	60 mm
Монтажна позиция	по избор
Максимален брой бобини	26
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	2,600 g
Извод, пилот 12	G1/8
Извод, пилот 14	G1/8
Пневматичен извод 1	G1
Пневматичен извод 3	G1
Пневматичен извод 5	G1
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material plate	Алуминиева сплав
Material screws	Стомана поцинкован