


# Адаптерна плоча VABA-S6-7-S2-3-P-B-N1

Специф. Номер: 1302091  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2026. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	60 mm
Монтажна позиция	по избор
Максимален брой бобини	26
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	2,600 g
Извод, пилот 12	1/8 NPT
Пневматичен извод 1	1 1/2 NPT
Пневматичен извод 3	1 1/2 NPT
Пневматичен извод 5	1 1/2 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material plate	Алуминиева сплав
Material screws	Стомана поцинкован