

# Тапа QSC-4H-100

Номер на част: 130699

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност   |
|--|--|
| Размер                                       | Стандартно   |
| Монтажно положение                           | произволно   |
| Конструкция                                  | Тапа   |
| Размер на опаковката                         | 100  |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 бар...6 бар<br>-13.775 psi...87 psi                |
| Зависещо от температурата работно налягане   | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 бар...14 бар<br>-13.775 psi...203 psi              |
| Указание относно работното налягане          | Вода: макс. 0,6 MPa при макс. 50 °C  |
| Работен флуид                                | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (течна, без лед)          |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна работа в омаслено състояние   |
| Клас на устойчивост на корозия КВК           | 1 - ниска опасност от корозия  |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Категория чистота на помещението             | Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1 |
| Температура на околната среда                | -10 °C...80 °C   |
| Тегло на продукта                            | 0.5 g  |
| Пневматична връзка 1                         | Втулка Ø 4 mm  |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS  |
| Материал на тялото                           | PBT  |