

# Шлаух PUN-СМ-8-SW

Номер на част: 130816

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	8 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	37 mm
Вътрешен Ø	5.5 mm
Мин. радиус на огъване	20 mm
Характеристики на шлауха	подходяща верига кабеловодеща
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Повърхностно съпротивление	0.01 MΩm...10 MΩm
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-35 °C...60 °C
Тегло на продукта по дължина	0.03527 kg/m
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 8 mm
Цвят	черен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	TPE-U(PU)