

Силфонен грипер DHEB-22-E-U-E-L

Номер на част: 1320814

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	22
Ход на силфона	12 mm
Мин. диаметър за захващане	24 mm
Макс. диаметър за захващане	31.5 mm
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	с едностранно действие затворен
Функция на хващача	Адаптивен
Конструктивна структура	Притискаща мембрана принудително направлявана последователност от движения
Водачи	Основно водене
Разпознаване на позиция	без
Работно налягане	5 бар...8 бар
Налягане на нулиране	1 бар
Макс. работна честота хващач	4 Hz
Мин. време за отваряне при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	30 msec
Мин. време за затваряне при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi)	60 msec
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия КВК	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
среден интервал за смяна на силфона	0.5 scycle
Ориентировъчна стойност на полезен товар	0.32 kg
Тегло на продукта	50 g
Начин на закрепване	с външна резба с контра-гайка по избор:
Пневматична връзка	M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на силфона	EPDM

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	Алуминий анодиран