


Cartridge QSPLLK18-5/16-U

Специф. Номер: 132180

FESTO

с удължен Г-образен щекер.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Номинален размер | 5.2 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Размер на контейнера | 10 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 10 bar |
| Maritime classification | see certificate |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| Температура на околната среда | -5 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 8.1 g |
| Пневматичен извод 1 | QSP...18 |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух, външен диаметър 5/16" |
| Цвят на освобождаващия пръстен | сив |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | PA-усилен |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | високолегирана стомана, неръждаема |