


# Аксиален модул EAMM-A-D60A-100A-S1

Специф. Номер: 1322190

FESTO

Suitable for electric drives.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	14 Nm
Тегло на продукта	1,170 g
Interface code, actuator	D60A
Interface code, motor in	100A
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform