

Прецизен дросел GRPO-160-PK-4

Номер на част: 13230

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Функция на дросел
Пневматична връзка 1	PK-4
Пневматична връзка 2	PK-4
Начин на задействане	ръчен
Елемент за настройка	Въртящ бутон със скала
Начин на закрепване	Вграждане преден блок
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	75.8 l/min
Работно налягане	0 бар...8 бар
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Монтажно положение	произволно
Работно налягане от 2 към 1	0 бар...0.5 бар
Стандартен номинален дебит в посока на дросела от 0,1->0 MPa (1->0 bar, 14,5->0 psi)	38 l/min
Нормален дебит в посока на дросела 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	129 l/min
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на флуида	-10 °C...50 °C
Тегло на продукта	48 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR PVC
Материал на държача	Алуминиева ковка сплав
Материал PK връзки	Алуминиева ковка сплав Месинг
Материал на винтовете	Стомана