


# L-съединител NPQP-L-R14-Q10

Специф. Номер: 132434

FESTO

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2013 година.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	5.7 mm
Конструкция	Push/Pull-принцип
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
Клас на корозионна устойчивост KBK	4
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	12 g
Пневматичен извод 1	R1/4
Пневматичен извод 2	за шлаух, външен диаметър 10mm
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Информация за материала на корпуса	PP
Информация за материала на затягащия сегмент за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема