


L-съединител NPQP-LQ-R14-Q10

Специф. Номер: 132445

FESTO

Този тип ще бъде спряен от производство. Ще се предлага до 2013 година.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Размер | Стандарт |
| Номинален размер | 5.8 mm |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 10 bar |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 4 |
| Температура на околната среда | -20 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 18 g |
| Пневматичен извод 1 | R1/4 |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух, външен диаметър 10mm |
| Материал-забележка | със съдържание на LABS-материали RoHS konform |
| Информация за материала на корпуса | PP |
| Информация за материала на затягащия сегмент за шлаух | високолегирана стомана, неръждаема |