


Съединител NPQP-D-Q4-S8

Специф. Номер: 132589

FESTO

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2013 година.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	2.4 mm
Конструкция	Push/Pull-принцип
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
Клас на корозионна устойчивост KBK	4
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	3 g
Пневматичен извод 1	Втулка QS-8
Пневматичен извод 2	за шлаух, външен диаметър 4 mm
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Информация за материала на корпуса	PP
Информация за материала на затягащия сегмент за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема