

# Патрон QSPKG18-3/8-U

Номер на част: 132652

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност  |
|--|---|
| Размер                                       | Стандартно  |
| Номинален диаметър                           | 6.7 mm  |
| Монтажно положение                           | произволно  |
| Конструкция                                  | права форма   |
| Размер на опаковката                         | 10  |
| Конструктивна структура                      | Push-pull принцип   |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi |
| Морска класификация                          | вж. сертификата   |
| Работен флуид                                | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                    |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна работа в омаслено състояние                              |
| Клас на устойчивост на корозия KBK           | 1 - ниска опасност от корозия                                     |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура на околната среда                | -5 °C...60 °C   |
| Тегло на продукта                            | 8.1 g   |
| Начин на закрепване                          | Закрепваща игла   |
| Пневматична връзка 1                         | Патрон 18 mm  |
| Пневматична връзка 2                         | за шлаух с външен Ø 3/8"  |
| Температура на околната среда по Фаренхайт   | 23 AF...140 AF  |
| Цвят на освобождаващия пръстен               | сив   |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS   |
| Материал на тялото                           | Подсилен с POLYAMID   |
| Материал на освобождаващия пръстен           | POM   |
| Материал уплътнение на шлаух                 | NBR   |
| Материал на сегмента скоба за шлаух          | високолегирана стомана, неръждаема                                |