


Cartridge QSPLLKG20-3/8-U

Специф. Номер: 132867

FESTO

с удължен Г-образен щекер.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	5.7 mm
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	10
Конструкция	Push/Pull-принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
Тегло на продукта	15 g
Пневматичен извод 1	QSP...20
Пневматичен извод 2	за шлаух, външен диаметър 3/8"
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема