


Затегателен модул EV-15/40-4

Номер на част: 13289

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	4 mm
Повърхност за затягане	15x40
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	с едностранно действие
Работно налягане	0.2 MPa...0.6 MPa 2 бар...6 бар 29 psi...87 psi
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед са изключени от употребата. Изключение правят платки, проводници, електрически щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	-20 °C...40 °C
Тегло на продукта	45 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка	M5
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал на мембраната	TPE-U(PU)