


# Затегателен модул EV-20/120-5

Номер на част: 13292

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	5 mm
Повърхност за затягане	20x120
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	с едностранно действие
Работно налягане	0.2 MPa...0.6 MPa 2 бар...6 бар 29 psi...87 psi
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед са изключени от употребата. Изключение правят платки, проводници, електрически щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	-20 °C...40 °C
Тегло на продукта	190 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка	M5
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал на мембраната	TPE-U(PU)