

Патрон QSPLLKG10-6

Номер на част: 132926

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|--|---|
| Размер | Mini |
| Номинален диаметър | 3.3 mm |
| Вид на уплътнението на резбовата шийка | O-пръстен |
| Монтажно положение | произволно |
| Конструкция | L-форма, продълговата |
| Размер на опаковката | 10 |
| Конструктивна структура | Push-pull принцип |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi |
| Работен флуид | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна работа в омаслено състояние |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 1 - ниска опасност от корозия |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -5 °C...60 °C |
| Тегло на продукта | 3.2 g |
| Начин на закрепване | Закрепваща игла |
| Пневматична връзка 1 | Патрон 10 mm |
| Пневматична връзка 2 | за шлаух с външен Ø 6 mm |
| Цвят на освобождаващия пръстен | син |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |
| Материал на тялото | Подсилен с POLYAMID |
| Материал на освобождаващия пръстен | ПОМ |
| Материал уплътнение на шлаух | NBR |
| Материал на сегмента скоба за шлаух | високолегирана стомана, неръждаема |