

Съединител NPQP-D-R14-Q6-FD-P10

Номер на част: 133044

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|--|---|
| Размер | Стандартно |
| Номинален диаметър | 3.4 mm |
| Конструкция | права форма |
| Размер на опаковката | 10 |
| Конструктивна структура | Push-pull принцип |
| Зависещо от температурата работно налягане | -0.95 бар...10 бар |
| Работен флуид | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна работа в омаслено състояние |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 4 - особено висока опасност от корозия |
| Сертификат за LABS | VDMA24364 зона III |
| Годност за хранителни продукти | вж. Разширена информация за материала |
| Температура на околната среда | -20 °C...60 °C |
| Тегло на продукта | 3.5 g |
| Начин на закрепване | Външен шестостен SW14 |
| Пневматична връзка 1 | Външна резба R1/4 |
| Пневматична връзка 2 | за шлаух с външен Ø 6 mm |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |
| Материал на тялото | PP |
| Материал на сегмента скоба за шлаух | високолегирана стомана, неръждаема |