

Т-съединител NPQR-T-R18-Q8-FD-P10

Номер на част: 133075

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	4.7 mm
Конструкция	Т-форма
Размер на опаковката	10
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Зависещо от температурата работно налягане	-0.95 бар...10 бар
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Тегло на продукта	11 g
Начин на закрепване	Външен шестостен SW14
Пневматична връзка 1	Външна резба R1/8
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 8 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	PP
Материал на сегмента скоба за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема