

# Y-съединител NPQR-Y-R14-Q6-FD-P10

Номер на част: 133084

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                             | Стойност  |
|--|---|
| Размер                                     | Стандартно                                      |
| Номинален диаметър                         | 2.8 mm  |
| Конструкция                                | Y-форма   |
| Размер на опаковката                       | 10  |
| Конструктивна структура                    | Push-pull принцип                               |
| Зависещо от температурата работно налягане | -0.95 бар...10 бар                              |
| Работен флуид                              | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Указание за работен/управляващ флуид       | Възможна работа в омаслено състояние            |
| Клас на устойчивост на корозия KBK         | 4 - особено висока опасност от корозия          |
| Сертификат за LABS                         | VDMA24364 зона III                              |
| Годност за хранителни продукти             | вж. Разширена информация за материала           |
| Температура на околната среда              | -20 °C...60 °C                                  |
| Тегло на продукта                          | 8.5 g   |
| Начин на закрепване                        | Външен шестостен SW14                           |
| Пневматична връзка 1                       | Външна резба R1/4                               |
| Пневматична връзка 2                       | за шлаух с външен Ø 6 mm                        |
| Указание за материала                      | Съответствие с RoHS                             |
| Материал на тялото                         | PP  |
| Материал на сегмента скоба за шлаух        | високолегирана стомана, неръждаема              |