

T-съединител NPQR-T-Q6-Q4-FD

Номер на част: 133177

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|--|---|
| Размер | Стандартно |
| Номинален диаметър | 2.3 mm |
| Конструкция | T-форма |
| Размер на опаковката | 1 |
| Конструктивна структура | Push-pull принцип |
| Зависещо от температурата работно налягане | -0.95 бар...10 бар |
| Работен флуид | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна работа в омаслено състояние |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 4 - особено висока опасност от корозия |
| Сертификат за LABS | VDMA24364 зона III |
| Годност за хранителни продукти | вж. Разширена информация за материала |
| Температура на околната среда | -20 °C...60 °C |
| Тегло на продукта | 9 g |
| Пневматична връзка 1 | за шлаух с външен Ø 6 mm |
| Пневматична връзка 2 | за шлаух с външен Ø 4 mm |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |
| Материал на тялото | PP |
| Материал на сегмента скоба за шлаух | високолегирана стомана, неръждаема |