

# Шлаух PU-2-BL

Специф. Номер: 13365

FESTO

за CN- и СК-съединители, изключително гъвкав, полиуретан (не се допуска за употреба при производство на хранителни продукти).  
Макс. налягане е допустимо при макс. температура.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Външен диаметър                                | 3.2 mm   |
| радиус на огъване според дебита                | 13 mm  |
| Вътрешен диаметър                              | 2.3 mm   |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 10 bar   |
| Работна среда                                  | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Температура на околната среда                  | -35 ... 60 °C  |
| Разрешение                                     | TÜV  |
| Тегло на продукта според дължината             | 0.005 kg/m   |
| Цвят   | син  |
| Твърдост по Шор                                | D 52 +/-3  |
| Материал-забележка                             | Без мед и PTFE<br>RoHS konform                           |
| Информация за материала на шлауха              | TPE-U(PU)  |