

# Шлаух PU-2-SW

Специф. Номер: 13366

FESTO

за CN- и СК-съединители, изключително гъвкав, полиуретан (не се допуска за употреба при производство на хранителни продукти).  
Макс. налягане е допустимо при макс. температура.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	3.2 mm
радиус на огъване според дебита	13 mm
Вътрешен диаметър	2.3 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
Температура на околната среда	-35 ... 60 °C
Разрешение	TÜV
Тегло на продукта според дължината	0.005 kg/m
Цвят	черен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон) RoHS konform
Информация за материала на шлауха	TPE-U(PU)