


Спирачно съпротивление CACR-LE2-100-W500

Номер на част: 1336615

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	500
Монтажно положение	свободна конвекция вертикално
Енергия на импулса спирачно съпротивление при 380 V	2000 Ws
Енергия на импулса спирачно съпротивление при 780 V	1800 Ws
Мощност при 35% ED и 20°C	500 C
Номинална мощност спирачно съпротивление	200 C
Номинална мощност спирачно съпротивление при 380 V	150 C
Номинална мощност спирачно съпротивление при 780 V	120 C
Стойност на съпротивлението	100 Ом
Одобрение	с CSA us (OL) с UL us - Recognized (OL)
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Тегло на продукта	550 g
Начин на закрепване	с отвор с принадлежности по избор:
Указание за материала	Съответствие с RoHS