

# Цапфа EAMB-24-9-15X21-16X20

Номер на част: 1344642

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	15 mm
Монтажен диаметър 2	16 mm
Размер	80
Номинална дължина	21 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	8000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	3.1 kgmm <sup>2</sup>
Предаваем въртящ момент	29 Nm
Тегло на продукта	72 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS