

Втулка стягаща EAMH-50-8-C13.6-P

Номер на част: 1354094

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	50
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	6000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	0.35 kgmm ²
Тегло на продукта	16 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS