

Втулка стягаща EAMH-60-8-C18.1-P

Номер на част: 1354097

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|---------------------------------|------------------------|
| Размер | 60 |
| Монтажно положение | произволно |
| Макс. обороти | 6000 1/мин |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура на лагера | -25 °C...60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Температура на околната среда | -10 °C...60 °C |
| Масов инерционен момент | 1.53 kgmm ² |
| Тегло на продукта | 41 g |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |