

Втулка стягаща EAMH-86-8-C27.3-P

Номер на част: 1354100

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	86
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	5000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	10.3 kgmm ²
Тегло на продукта	128 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS