

Втулка стягаща EAMH-110-14-C34-P

Номер на част: 1354104

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|---------------------------------|------------------------|
| Размер | 110 |
| Монтажно положение | произволно |
| Макс. обороти | 5000 1/мин |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура на лагера | -25 °C...60 °C |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 % |
| Температура на околната среда | -10 °C...60 °C |
| Масов инерционен момент | 35.8 kgmm ² |
| Тегло на продукта | 267 g |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |