


Шина VABM-C8-12E-G14-20-M1-L

Номер на част: 1361875

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|--|------------------------------|
| Размер на растерната решетка | 12 mm |
| Макс. брой места за разпределители | 20 |
| Клас на устойчивост на корозия КВК | 0 - няма опасност от корозия |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител | 0.6 Nm |
| Макс. въртящ момент на затягане стенен монтаж | 5 Nm |
| Тегло на продукта | 1296 g |
| Пневматична връзка 1 | G1/4 |
| Пневматична връзка 3 | G1/4 |
| Пневматична връзка 5 | G1/4 |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |
| Материал на шината | Алуминиева ковка сплав |