


Винкел крепителен PAML-MB-90-HP3

Номер на част: 1367323

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	90
Номинален диаметър DN	36
Серия	L
Работно налягане	0 МРа...5 МРа 0 бар...50 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Клас на устойчивост на корозия КВК	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-10 °С...60 °С
Температура на флуида	5 °С...60 °С
Температура на околната среда	5 °С...60 °С
Тегло на продукта	300 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на връзката за модули	Алуминиева ковка сплав
Материал на винтовете	Неръждаема стомана
Материал на ъгъла	Алуминиева ковка сплав