

Многогнездов куплунг KM-22-B

Номер на част: 13694

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	4 mm
Размер на опаковката	1
Работно налягане	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 бар...8 бар -13.775 psi...116 psi
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Макс. връзки	22
Пневматична връзка	за шлаух с външен Ø 3 mm за шлаух с външен Ø 4 mm за шлаух с външен Ø 6 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS