

Разпределител с лост TH/O-3-PK-3

Номер на част: 13794

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 отворен/затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	80 l/min
Пневматична работна връзка	PK-3
Работно налягане	0 бар...8 бар
Конструктивна структура	Седло бутало
Номинален диаметър	2.5 mm
Вид управление	директно
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Сила на задействане при основно положение затворен	8 Б
Сила на задействане при основно положение отворен	6 Б
Тегло на продукта	18 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	PK-3
Пневматична връзка 2	PK-3
Пневматична връзка 3	PK-3
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Пластмаса