

# Вакуумен засмуквател VAS-75-1/4-SI-B

Номер на част: 1382165

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Компенсатор на височина смукателна чаша с държач	3.5 mm
Номинален диаметър	4 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	75 mm
Обем на смукателната чаша с държач	18.3 cm <sup>3</sup>
Присъединителна позиция	горно
Монтажно положение	произволно
Форма на смукателната чаша с държач	Кръгъл, плосък
Работно налягане	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номинално работно налягане	-0.07 MPa -0.7 бар -10.15 psi
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-40 °C...200 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	245 Б
Тегло на продукта	62 g
Начин на закрепване	чрез връзка за вакуум
Връзка за вакуум	G1/4
Цвят	прозрачен
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Материал резбова шийка	Алуминиева ковка сплав
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	VMQ (силикон)