


# Proportional media valve

## VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4N-4

Специф. Номер: 1387299

FESTO



## Информационен лист

| Белег                                      | Стойност   |
|--|--|
| Конструкция                                | Pneumatically actuated pinch valve                       |
| Тип на действие                            | пневматичен  |
| Принцип на уплътняване                     | мек  |
| Монтажна позиция                           | по избор   |
| Тип на закрепване                          | Последователен монтаж                                    |
| Свързване на арматура                      | NPT1/2   |
| Номинален диаметър DN                      | 15   |
| Разпределителна функция                    | 2/2 отворен моностабилен                                 |
| Посока на протичане                        | реверсивен   |
| Operating pressure                         | 0 ... 4 bar  |
| Номинално налягане на арматурата           | 10   |
| Differential pressure                      | 2.5 bar  |
| Bursting pressure                          | 16 bar   |
| Overload pressure                          | 7.8 bar  |
| Тип на ресет                               | Rebound resilience                                       |
| Тип управление                             | With external control                                    |
| Извод, пилот 12                            | G1/8   |
| Управляващо(пилотно) налягане              | 1 ... 6.5 bar  |
| Управляващ флуид                           | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Medium                                     | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:~:]  |
| Макс. вискозитет                           | 4,000 mm <sup>2</sup> /s                                 |
| Температура на средата                     | -5 ... 60 °C   |
| Температура на околната среда              | -5 ... 60 °C   |
| Стандартен номинален дебит                 | 12,800 l/min   |
| Време за превключване, включено            | 250 ms   |
| Време за превключване, изключено           | 250 ms   |
| b-стойност                                 | 0.85   |
| c-стойност                                 | 33.44 l/sbar   |
| Материал-забележка                         | RoHS konform   |
| Информация за материала на корпуса         | високолегирана стомана, неръждаема                       |
| Номер на материала на кутията              | 1.4435   |
| Notes on materials for housing cover       | високолегирана стомана, неръждаема                       |
| Material no. housing cover                 | 1.4435   |
| Информация за материала на уплътненията    | FPM  |
| Information on materials, shut-off element | NBR  |
| Тегло на продукта                          | 440 g  |
| Клас на корозионна устойчивост KBK         | 4  |