


Вакуумен засмуквател VASB-125-3/8-PUR-B

Номер на част: 1396067

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Компенсатор на височина смукателна чаша с държач	25 mm
Номинален диаметър	7 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	125 mm
Обем на смукателната чаша с държач	307 cm ³
Ефективен диаметър на засмукване	101.8 mm
Присъединителна позиция	горно
Монтажно положение	произволно
Форма на смукателната чаша с държач	кръгъл силфон 1,5
Работно налягане	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номинално работно налягане	-0.07 MPa -0.7 бар -10.15 psi
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	570 Б
Тегло на продукта	294 g
Начин на закрепване	чрез връзка за вакуум
Връзка за вакуум	G3/8
Цвят	син
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Материал резбова шийка	Цинкова отливка под налягане
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	PUR