


# Commander FSSC-12

Специф. Номер: 13985

FESTO

пневматичен операторски пулт за Quickstepper, с ръчно обслужване за бързо и сигурно задействане.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2009.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	2.5 mm
Конструкция	Стъпков превключвател
Потвърждение на пад на налягане	$\leq 0.5$ bar
Потвърждение на отчетено налягане	$\geq 1.5$ bar
Работно налягане	2 ... 6 bar
Стандартен номинален дебит	60 l/min
Мин. потвърждение на дължината на импулса	50 ms
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 5 $\mu$ m
Температура на околната среда	5 ... 40 °C
Тегло на продукта	450 g
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	ABS