

Куплунг MSSD-E

Номер на част: 14098

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт М3
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	8 g
Електрическо присъединяване 1	Куплунг ъглов, четириъгълна форма, 3-полюсен, форма С
Електрическо присъединяване 2	Клема с винт
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...300 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...250 V
Допустим ток при 40°C	6 A
Кабелна връзка	Pg7
Диаметър на кабела	6 mm...8 mm
Сечение на връзката	0.75 mm ²
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-25 °C...90 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Степен на замърсяване	3
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Цвят на тялото	черен
Материал на уплътненията	NBR