



# Пневматичен клапан VLHE-3-1/4-B

Специф. Номер: 14330

FESTO

нормално затворен,  
закъснителен включващ разпределител, индивидуално или в  
пнеумоподготвяща група от серия S.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Клапанен
Принцип на уплътняване	мек
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Ръчно задействане	избутващ
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабиленI
Работно налягане	2 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	1,200 l/min
Време за превключване, изключено	23 ms
Време за превключване, включено	8 ms
Материал-забележка	RoHS konform
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	с проходен отвор
Монтажна позиция	по избор
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Номинален размер	8 mm