

# Паралелен кит-модул EAMM-U-60-D40-67A-91-S1

Специф. Номер: 1435249  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2026. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	60
Монтажна позиция	по избор
Преводно число на редуктор	1:1
Макс. обороти	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	26.7 kgmm <sup>2</sup>
задвижващ момент при празен ход	0.07 Nm
Пренесен момент	3 Nm
Тегло на продукта	1,190 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D40B
Интерфейсен код, входен мотор	67A
Материал-забележка	RoHS konform