

Присъединителна плоча PAML-CP-90-HP3-G114

Номер на част: 1448978

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	90
Номинален диаметър DN	36
Серия	L
Работно налягане	0 МРа...5 МРа 0 бар...50 бар
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Клас на устойчивост на корозия КВК	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-10 °С...60 °С
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	5 °С...60 °С
Температура на околната среда	5 °С...60 °С
Тегло на продукта	500 g
Пневматична връзка 1	G1 1/4
Пневматична връзка 2	G1 1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева ковка сплав
Материал на уплътненията	NBR
Материал на винтовете	Неръждаема стомана