


# съединител EAMC-B-19-24-6-10

Специф. Номер: 1450210

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	6 mm
Диаметър на държача 2	10 mm
Размер	19
номинална дължина	24 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	8,000 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	0.47 kgmm <sup>2</sup>
Пренесен момент	1.5 Nm
Тегло на продукта	12 g
Материал-забележка	RoHS konform