


Кабел на мотор NEBM-S1G15-E-10-Q7-LE6

Номер на част: 1450838

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|---|--|
| Означение проводник | без носач за табелки |
| Електрическо присъединяване 1, функция | От страната на полевото устройство |
| Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма | Ъглова |
| Електрическо присъединяване 1, вид свързване | Куплунг |
| Електрическо присъединяване 1, кабелен извод | прав |
| Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване | Sub-D |
| Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила | 15 |
| Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила | 10 |
| Електрическо присъединяване 2, функция | Страна на управлението |
| Електрическо присъединяване 2, вид свързване | Кабел |
| Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване | отворен край |
| Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила | 6 |
| Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила | 6 |
| Диапазон на работното напрежение DC | 0 V...72 V |
| Номинално работно напрежение DC | 24 V |
| Екраниране | да |
| Дължина на кабела | 10 m |
| Характеристики на проводника | подходяща верига кабеловодеща |
| Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели | 80 mm |
| Диаметър на кабела | 8 mm |
| Структура на кабела | 6 x 0,75 mm ² |
| Номинално сечение на проводника | 0.75 mm ² |
| Краища на жиля | Кабелен накрайник |
| Клас защита | IP65 |
| Указание относно класа на защита | в монтирано състояние |
| Температура на околната среда | -40 °C...80 °C |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите | -5 °C...80 °C |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директива RoHS на ЕС |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие) | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B2-L |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |

| Характеристика | Стойност |
|------------------------------------|------------------------------|
| Клас на устойчивост на корозия КВК | 0 - няма опасност от корозия |
| Материал на кабелната обвивка | ТРЕ-У(PUR) |
| Цвят на кабелната обвивка | сив |
| Материал изолационна обвивка | РР |