


Кабел на мотор NEBM-S1W15-E-2.5-Q7-LE6

Номер на част: 1450944

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Означение проводник	без носач за табелки
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	Ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	Ъглов
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Sub-D
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	15
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	10
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Кабел
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	6
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	6
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...72 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Екраниране	да
Дължина на кабела	2.5 m
Характеристики на проводника	подходяща верига кабеловодеща
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	80 mm
Диаметър на кабела	8 mm
Структура на кабела	6 x 0,75 mm ²
Номинално сечение на проводника	0.75 mm ²
Краища на жиля	Кабелен накрайник
Клас защита	IP65
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-40 °C...80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-5 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS

Характеристика	Стойност
Клас на устойчивост на корозия КВК	0 - няма опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	ТРЕ-У(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	сив