

Куплунг EAMC-40-66-10-12

Номер на част: 1452794

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	10 mm
Монтажен диаметър 2	12 mm
Размер	40
Номинална дължина	66 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	6500 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	42.3 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	21 Nm
Тегло на продукта	139 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS