

# Куплунг EAMC-30-35-6-10

Номер на част: 1453062

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                  | Стойност              |
|---------------------------------|-----------------------|
| Монтажен диаметър 1             | 6 mm                  |
| Монтажен диаметър 2             | 10 mm                 |
| Размер                          | 30                    |
| Номинална дължина               | 35 mm                 |
| Монтажно положение              | произволно            |
| Макс. обороти                   | 8000 1/мин            |
| Сертификат за LABS              | VDMA24364-B2-L        |
| Температура на лагера           | -25 °C...60 °C        |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 %              |
| Температура на околната среда   | -25 °C...60 °C        |
| Масов инерционен момент         | 6.1 kgmm <sup>2</sup> |
| Предаваем въртящ момент         | 7.5 Nm                |
| Тегло на продукта               | 45 g                  |
| Указание за материала           | Съответствие с RoHS   |