


# Куплунг EAMD-25-22-10-10X12

Номер на част: 1453860

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	10 mm
Монтажен диаметър 2	10 mm
Размер	25
Номинална дължина	22 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	8000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Предаваем въртящ момент	9 Nm
Тегло на продукта	43.7 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS