


# Аксиален модул EAMM-A-F32-60H

Специф. Номер: 1454256

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



## Информационен лист

| Белег                                   | Стойност      |
|---|---------------|
| Монтажна позиция                        | по избор      |
| Температура на складиране               | -25 ... 60 °C |
| Относителна влажност на въздуха         | 0 - 95 %      |
| Клас на защита                          | IP40          |
| Температура на околната среда           | -10 ... 60 °C |
| Пренесен момент                         | 21 Nm         |
| Тегло на продукта                       | 810 g         |
| Интерфейсен код, изпълнителен механизъм | F32           |
| Интерфейсен код, входен мотор           | 60H           |
| Материал-забележка                      | RoHS konform  |